

## Тунел за дезинфекция за защита срещу вируси, бактерии и гъбички

Начинът, по който работи дезинфекционният тунел, напомня на скенера на тялото на летището: Човекът влиза в тунела и спира с протегнати ръце. Дезинфектантът се разпръсква през дюзи, за да образува фина мъгла от вода, която се отлага върху всички повърхности в тунела - кожа и дрехи, чанти или дори смартфони. Използването на тунела е много просто и в няколко стъпки:

1. Влезте в ДезинфекТунел и се оставете да бъдете напръскани с протегнати ръце
2. Завъртете се на 90 ° (винаги дръжте ръцете си изпънати)
3. След това задръжте подметките на обувките си пред дюзата
4. Задръжте други предмети, като чанти, ключове, смартфони и др. пред дюзата
5. Излезте от тунела

**РЕЗУЛТАТ:**  
Процесът на дезинфекция е приключил за 15 сек., а ефектът трае до 24 часа



Използваният дезинфектант автоматично се добавя към водата от дозиращата помпа и бързо и лесно унищожава вируси, бактерии и гъбички, като същевременно е безвреден за хората и околната среда.



### КАКВО ПРАВИ ДЕЗИНФЕКТУНЕЛ ТОЛКОВА СПЕЦИАЛЕН:

- › Тунелът работи със система за водна мъгла с високо налягане (70 бара) и пулверизира дезинфектанта на много малки капчици (между 1 и 30 микрона)
- › Системата е проектирана по такъв начин, че се изисква изключително малко вода и следователно малко дезинфектант (0,5 л / мин)
- › За експлоатацията на тунела са необходими питейна вода и битово електричество
- › ДезинфекТунел е лесен за сглобяване (сгъваема палатка, време за сглобяване около 15 минути) и следователно може лесно да бъде поставен отново/преместен
- › Тунелът може да се използва и за дезинфекция на обекти като колички, стоки (при получаване на стоки) и др.

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

публични места, пред входове, работни места, събития, хотели, изложения, басейни и др.

### ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

- › Стандартни размери: 4500 mm (Д) x 2500 mm (В) x 1500 mm (Ш) – опция и с други размери
- › Сгъваема палатка с алуминиева конструкция
- › Водоустойчиво и здраво платнище
- › Предварително сглобена мъглуваща линия с дюзи от неръждаема стомана
- › Време за сглобяване ок. 15 минути
- › Светлина
- › Опция за поставяне на под

Кутията на помпата от поцинкована стомана, съдържа:

- › шкаф за превключване със светлинна индикация и реле за време
- › високонапорна помпа (70 бара)
- › автоматична дозираща помпа
- › държач за кутия от 12 л (за дезинфектант)
- › филтър за водата
- › Размери на кутията: 850 mm (Д) x 730 mm (Ш) x 600 mm (В)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване	V	220
Честота	Hz	50
Мощност	kW	1.6
<b>ТЕГЛО</b>		
Само на помпената кутия	кг	65
<b>ВОДА</b>		
Необх.налягане	бара	1 – 4
Дебит	л/мин	0.5